

## Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 16mm



### Données de commande

N° commande	085928 16
GTIN	2050000965173
Classe d'article	08Q

### Description

#### Exécution:

- **Aimant cylindrique blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**
- **Tolérance d'ajustement sur Ø extérieur h6.**
- **Thermorésistant jusqu'à 200 °C.**
- **Noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo<sub>5</sub>).**

#### Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

### Description technique

Cote de raccourcissement maximal arrière	2 mm
Résistance max. à la température	200 °C
Force d'attraction	125 N
Hauteur	20 mm
Matériau surface	Nickel
Ø	16 mm
Matériau noyau magnétique	SmCo <sub>5</sub>
Type de produit	Aimants cylindriques

