

HOLEX**Aimant bouton avec protection, AlNiCo, Ø: 19mm****Données de commande**

N° commande	085946 19
GTIN	4045197372895
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

- Aimant rond avec surface d'attraction divisée et trou.
- Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 550 °C.

Utilisation:

- Montage dans des instruments de mesure à aiguille.
- Fixation de petits objets métalliques.

Description technique

Force d'attraction	19 N
Ø	19 mm
Hauteur	12,7 mm
Ø trou de fixation	4,8 mm
Résistance max. à la température	550 °C
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Aimant bouton

