

**uvex****Sandales noires/jaunes uvex 1, S1, Pointure EU: 47**

## Données de commande

N° commande	092110 47
GTIN	4031101543130
Classe d'article	04V

## Description

**Exécution:**

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures basses de sécurité avec double fermeture auto-agrippante et grandes aérations.

**Norme:**

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

## Description technique

Pointure UE	47
Tige	Microvelours haute technologie hydrophobe
antistatique	oui
Classe de protection	S1

Antidérapant	oui
Absorption d'énergie par le talon	oui
Fermeture	Fermeture auto-agrippante
contre la pénétration d'eau et l'absorption d'eau	non
Semelle intérieure amovible	oui
Semelle résistante à l'huile et à l'essence	non
Type de chaussure	Sandales
Étanchéité à l'eau de l'ensemble du pied	non
convient aux personnes allergiques au chrome	oui
Matériau semelle extérieure	PU
Semelle extérieure profilée	oui
Couleur	noir/jaune
Norme	Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191
Taille UK	12
Taille US	14
Matériau coque de protection	Composite
Matière doublure intérieure	Doublure Distance Mesh
Série	uvex 1
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Sandales de sécurité