

Aimant plat sans taraudage, Néodyme, Ø: 8mm



Données de commande

N° commande	085923 8
GTIN	2050001737557
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Description technique

Résistance max. à la température	80 °C
Matériau surface	galvanisé
Force d'attraction	13 N
Poids	1,8 g
Hauteur	4,5 mm
Ø	8 mm
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

