



Support magnétique, AlNiCo, Type: 925



Données de commande

N° commande	085956 925
GTIN	2050000965470
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

Force magnétique réglable progressivement. Les supports possèdent **6 surfaces magnétiques**:

3 plates et 3 "en V", réglées à un angle de 120°.

Utilisation:

Pour appui robuste et puissant de pièces plates et rondes (\varnothing de tube 76 mm max.) à différents angles.

Description technique

Longueur	108 mm
Largeur	108 mm
Type	925
Puissance d'attraction max.	1000 N
Hauteur	140 mm
Poids	5,7 kg
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Support magnétique

