

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 6mm****Données de commande**

N° commande	614805 6
GTIN	4062406648398
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Hauteur de bague h_2	6,9 mm
Largeur mâchoires b	15,4 mm
Ouverture	6 mm
Ø bague D	17,4 mm
Longueur de clé L	125 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de mâchoire h_1	4,1 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

