

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 7mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 614805 7      |
| GTIN             | 4062406648404 |
| Classe d'article | 62A           |

**Description****Exécution:**

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub> | 4,6 mm                   |
| Longueur de clé L                  | 135 mm                   |
| Ø bague D                          | 17,4 mm                  |
| Hauteur de bague h <sub>2</sub>    | 6,9 mm                   |
| Ouverture                          | 7 mm                     |
| Dim. ouvertures de clés            | métrique                 |
| Largeur mâchoires b                | 18,4 mm                  |
| Nombre de dents                    | 72                       |
| Angle d'ajustement                 | 5 degré                  |
| Matériau                           | Acier au chrome-vanadium |
| Surface                            | chromé mat               |
| Type de produit                    | Clés                     |

