

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 9mm****Données de commande**

N° commande	614805 9
GTIN	4062406649524
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Dim. ouvertures de clés	métrique
Ø bague D	20,9 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	7,6 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	5 mm
Ouverture	9 mm
Largeur mâchoires b	21,9 mm
Longueur de clé L	153 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

