

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 13mm****Données de commande**

N° commande	614805 13
GTIN	4062406649562
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Ouverture	13 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague h_2	9,2 mm
Largeur mâchoires b	27,9 mm
Ø bague D	26,4 mm
Hauteur de mâchoire h_1	6 mm
Longueur de clé L	179 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

