



## Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 24mm



### Données de commande

N° commande	614805 24
GTIN	4062406649654
Classe d'article	62A

### Description

#### Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

### Description technique

Longueur de clé L	313 mm
Ouverture	24 mm
Hauteur de bague $h_2$	14,5 mm
Largeur mâchoires b	51,4 mm
Ø bague D	46,9 mm
Hauteur de mâchoire $h_1$	10 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

