

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 14mm****Données de commande**

N° commande	614805 14
GTIN	4062406649579
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de mâchoire $h_1$	6,4 mm
Hauteur de bague $h_2$	9,3 mm
Ouverture	14 mm
Largeur mâchoires $b$	30,4 mm
Ø bague $D$	28,4 mm
Longueur de clé $L$	192 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

