

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 17mm****Données de commande**

N° commande	614805 17
GTIN	4062406649609
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Ouverture	17 mm
Hauteur de bague h ₂	10,8 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de mâchoire h ₁	7,4 mm
Ø bague D	33,4 mm
Largeur mâchoires b	38,4 mm
Longueur de clé L	223 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

