

**Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 10mm****Données de commande**

N° commande	614828 10
GTIN	4062406649746
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Longueur de clé L	153 mm
Hauteur de bague h_2	7,6 mm
Ouverture	10 mm
Ø bague D	20,9 mm
Hauteur de mâchoire h_1	5 mm
Largeur mâchoires b	21,9 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	15 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés