

**Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 8mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 614828 8      |
| GTIN             | 4062406649722 |
| Classe d'article | 62A           |

**Description****Exécution:**

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Dim. ouvertures de clés            | métrique                 |
| Largeur mâchoires b                | 18,4 mm                  |
| Ouverture                          | 8 mm                     |
| Longueur de clé L                  | 135 mm                   |
| Hauteur de bague h <sub>2</sub>    | 6,9 mm                   |
| Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub> | 4,6 mm                   |
| Ø bague D                          | 17,4 mm                  |
| Position de l'œil                  | 15 degré                 |
| Nombre de dents                    | 72                       |
| Angle d'ajustement                 | 5 degré                  |
| Matériau                           | Acier au chrome-vanadium |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Surface            | chromé mat |
| Cliquet réversible | oui        |
| Type de produit    | Clés       |