

**Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 11 mm****Données de commande**

N° commande	614828 11
GTIN	4062406649753
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Ø bague D	22,9 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	5,4 mm
Longueur de clé L	166 mm
Largeur mâchoires b	23,9 mm
Ouverture	11 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	8,2 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	15 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés