



Jeu de clés à fourches/clés à œil à cliquet en trousse réversibles, coudées 15°, Nombre de clés: 10



Données de commande

N° commande	614838 10
GTIN	4062406649852
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

Dans une trousse en tissu pratique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

1 clé de chaque 614828 dans les réf. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Description technique

Nombre de clés	10
Position de l'œil	15 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Dim. ouvertures de clés	métrique

Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés

Accessoires

Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 8 mm	614828 8
Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 9 mm	614828 9
Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 10 mm	614828 10
Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 11 mm	614828 11
Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 13 mm	614828 13
Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 14 mm	614828 14
Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 16 mm	614828 16
Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 17 mm	614828 17
Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 18 mm	614828 18
Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 19 mm	614828 19