

**Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 15mm****Données de commande**

N° commande	614828 15
GTIN	4062406649791
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Hauteur de mâchoire $h_1$	6,9 mm
Ouverture	15 mm
Ø bague D	31,4 mm
Hauteur de bague $h_2$	10,5 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Largeur mâchoires b	34,4 mm
Longueur de clé L	207 mm
Position de l'œil	15 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés