

Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, SmCo₅, Ø: 20mm



Données de commande

N° commande	085928 20
GTIN	2050000964879
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- **Aimant cylindrique blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**
- **Tolérance d'ajustement sur Ø extérieur h6.**
- **Thermorésistant jusqu'à 200 °C.**
- **Noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo₅).**

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Description technique

Hauteur	25 mm
Cote de raccourcissement maximal arrière	6 mm
Force d'attraction	230 N
Matériau surface	Nickel
Ø	20 mm
Résistance max. à la température	200 °C
Matériau noyau magnétique	SmCo ₅
Type de produit	Aimants cylindriques

