

Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, AlNiCo, Ø: 25mm



Données de commande

N° commande	085925 25
GTIN	2050000964831
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- **Aimant cylindrique blindé avec noyau magnétique en AlNiCo.**
- **Tolérance d'ajustement sur Ø extérieur h6.**
- **Thermorésistant jusqu'à 220 °C.**

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Description technique

Matériau surface	galvanisé
Résistance max. à la température	220 °C
Ø	25 mm
Hauteur	30 mm
Cote de raccourcissement maximal arrière	5 mm
Force d'attraction	80 N
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Aimants cylindriques

