

**HOLEX****Plot magnétique avec protection, AlNiCo, Ø: 17mm****Données de commande**

N° commande	085940 17
GTIN	4045197372734
Classe d'article	02A

**Description****Exécution:**

- **Aucune altération de l'aimant lors de l'usinage de l'enveloppe d'acier.**
- **Force magnétique dirigée vers le bas par l'incorporation dans une bague en aluminium.**
- **Filetage de fixation sur la surface magnétique.**
- **Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 220 °C.**

**Utilisation:**

Montage dans des dispositifs, pour le blocage ou le levage.

**Description technique**

Filetage de fixation dans la tête magnétique	M6 mm
Force d'attraction	26,5 N
Matériau surface	Acier
Résistance max. à la température	220 °C
Ø	17 mm
Hauteur	16 mm

Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Plot magnétique