



## Tuyau spiralé 1/4 pouce en nylon avec raccord, Longueur de tuyau utile: 2,5 m



### Données de commande

N° commande	080100 2,5
GTIN	4047322129138
Classe d'article	08A

### Description

#### Exécution:

Tuyau en nylon, donc **retour de force extrêmement élevé** et **faibles pertes de pression**.

#### Livraison:

Avec 1 raccord rapide et un raccord de chaque.

Ø ext. tuyau: 8 mm

Ø int. tuyau: 6 mm

### Description technique

Ø int. tuyau	6 mm
Couleur	bleu
Raccord du raccord mâle	1/4 pouce
Matière	Tuyau spiralé en nylon
Longueur de tuyau utile	2,5 m
Ø ext. tuyau	8 mm

