

Aimant plat sans taraudage, Néodyme, Ø: 13mm



Données de commande

N° commande	085923 13
GTIN	2050001735799
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Description technique

Ø	13 mm
Poids	4,5 g
Matériau surface	galvanisé
Hauteur	4,5 mm
Force d'attraction	60 N
Résistance max. à la température	80 °C
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

