

**Aimant puissant avec protection, AlNiCo, Hauteur totale: 20mm****Données de commande**

N° commande	085934 20
GTIN	4045197372543
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

- **Aimant puissant en forme de U.**
- **Avec trou pour la fixation de l'aimant (réf. 35, 41 et 54 avec 2 trous).**
- **Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 550 °C.**

Utilisation:

Pour le maintien, l'élévation ou le tri de particules de fer ou l'intégration dans des relais électriques, instruments de mesure, etc.

Description technique

Hauteur totale	20 mm
Résistance max. à la température	550 °C
Force d'attraction	45 N
Profondeur pôle unique	8 mm
Largeur pôle unique	20 mm
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Aimant puissant

