

Aimant plat avec filetage intérieur, SmCo₅, Ø: 10mm



Données de commande

N° commande	085922 10
GTIN	2050000964954
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo₅).
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Hauteur	4,5 mm
Force d'attraction	20 N
Résistance max. à la température	200 °C
Manchon taraudé	oui
Poids	4,5 g
Ø	10 mm
Filetage	M3 mm
Hauteur avec taraudage	11,5 mm

Matériau surface	galvanisé
Matériau noyau magnétique	SmCo ₅
Type de produit	Aimant plat

Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M3	085921 M3
---	-----------