

HOLEX**Aimant bouton avec protection, AlNiCo, Ø: 32mm****Données de commande**

N° commande	085946 32
GTIN	4045197608604
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

- Aimant rond avec surface d'attraction divisée et trou.
- Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 550 °C.

Utilisation:

- Montage dans des instruments de mesure à aiguille.
- Fixation de petits objets métalliques.

Description technique

Ø	32 mm
Force d'attraction	48 N
Ø trou de fixation	7,1 mm
Hauteur	25,4 mm
Résistance max. à la température	550 °C
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Aimant bouton

