

Aimant plat avec filetage intérieur, Néodyme, Ø: 20mm



Données de commande

N° commande	085924 20
GTIN	2050001737762
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Hauteur	6 mm
Ø	20 mm
Filetage	M4 mm
Matériau surface	galvanisé
Manchon taraudé	oui
Hauteur avec taraudage	13 mm
Force d'attraction	140 N
Poids	16,5 g

Résistance max. à la température	80 °C
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M4	085921 M4
---	-----------