

Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, SmCo₅, Ø: 32mm



Données de commande

N° commande	085928 32
GTIN	2050000965197
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- **Aimant cylindrique blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**
- **Tolérance d'ajustement sur Ø extérieur h6.**
- **Thermorésistant jusqu'à 200 °C.**
- **Noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo₅).**

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Description technique

Force d'attraction	600 N
Ø	32 mm
Résistance max. à la température	200 °C
Hauteur	40 mm
Cote de raccourcissement maximal arrière	5 mm
Matériau surface	Nickel
Matériau noyau magnétique	SmCo ₅
Type de produit	Aimants cylindriques

