

**Aimant plat sans taraudage, Néodyme, Ø: 16mm****Données de commande**

N° commande	085923 16
GTIN	2050001735782
Classe d'article	08Q

**Description****Exécution:**

- **Thermorésistant jusqu'à 80 °C.**
- **Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.**
- **Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**

**Utilisation:**

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

**Description technique**

Hauteur	4,5 mm
Ø	16 mm
Résistance max. à la température	80 °C
Force d'attraction	95 N
Poids	5,5 g
Matériau surface	galvanisé
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

