

TRICOFLEX**Tuyau à eau jaune, PVC, Longueur 50 m, Ø int. tuyau: 19**

Données de commande

N° commande	080047 19
GTIN	3291671942554
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Tuyau à eau de haute qualité et résistant à la torsion, couleur jaune. Longueur 50 m.

Pression de service max.: 6 bar

Ø ext. tuyau: 21,4 mm

Description technique

Pression d'essai	20 bar
Ø ext. tuyau	21,4 mm
Couleur	Jaune
Matière	PVC souple
Pression de service max.	6 bar
Longueur tuyau	50 m
Ø int. tuyau	19 mm
Attribut des noms de produit	Longueur 50 m
Type de produit	Tuyau

