

TRICOFLEX**Tuyau à eau jaune, PVC, Longueur 50 m, Ø int. tuyau: 13****Données de commande**

N° commande	080047 13
GTIN	3291671163782
Classe d'article	08A

Description**Exécution:**

Tuyau à eau de haute qualité et résistant à la torsion, couleur jaune. Longueur 50 m.
Pression de service max.: 8 bar
Ø ext. tuyau: 15,25 mm

Description technique

Couleur	Jaune
Ø ext. tuyau	15,25 mm
Matière	PVC souple
Pression de service max.	8 bar
Longueur tuyau	50 m
Ø int. tuyau	13 mm
Pression d'essai	20 bar
Attribut des noms de produit	Longueur 50 m
Type de produit	Tuyau

