

**TRICOFLEX****Tuyau à eau jaune, PVC, Longueur 50 m, Ø int. tuyau: 25**

## Données de commande

N° commande	080047 25
GTIN	3291671942714
Classe d'article	08A

## Description

**Exécution:**

Tuyau à eau de haute qualité et résistant à la torsion, couleur jaune. Longueur 50 m.

Pression de service max.: 6 bar

Ø ext. tuyau: 28 mm

## Description technique

Ø int. tuyau	25 mm
Matière	PVC souple
Pression d'essai	16 bar
Couleur	Jaune
Pression de service max.	6 bar
Longueur tuyau	50 m
Ø ext. tuyau	28 mm
Attribut des noms de produit	Longueur 50 m
Type de produit	Tuyau

