

## Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, AlNiCo, Ø: 40mm



### Données de commande

N° commande	085925 40
GTIN	2050000965142
Classe d'article	08Q

### Description

#### Exécution:

- **Aimant cylindrique blindé avec noyau magnétique en AlNiCo.**
- **Tolérance d'ajustement sur Ø extérieur h6.**
- **Thermorésistant jusqu'à 220 °C.**

#### Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

### Description technique

Force d'attraction	200 N
Matériau surface	galvanisé
Hauteur	45 mm
Résistance max. à la température	220 °C
Cote de raccourcissement maximal arrière	5 mm
Ø	40 mm
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Aimants cylindriques

