



Fraise ébauche, TiAlN, Ø DC: 20mm



Données de commande

N° commande	192850 20
GTIN	4045197108265
Classe d'article	12W

Description

Exécution:

Profil ébauche à pas fin. Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Variante économique.

Description technique

Nombre de dents Z	4
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,043 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,4 mm
Ø dents D_c	20 mm
Ø queue D_s	20 mm
Longueur totale L	104 mm
Longueur de coupe L_c	38 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 1835 B avec h6
Tolérance Ø nominal	js12
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS Co 8

Norme	DIN 844
Profil de fraise	HR
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	120 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	78 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	55 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	17 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	92 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		