



## Tuyau spiralé 1/4 pouce en nylon avec raccord, Longueur de tuyau utile: 7,5 m



### Données de commande

N° commande	080100 7,5
GTIN	4047322470438
Classe d'article	08A

### Description

#### Exécution:

Tuyau en nylon, donc **retour de force extrêmement élevé** et **faibles pertes de pression**.

#### Livraison:

Avec 1 raccord rapide et un raccord de chaque.

Ø ext. tuyau: 8 mm

Ø int. tuyau: 6 mm

### Description technique

Ø int. tuyau	6 mm
Longueur de tuyau utile	7,5 m
Couleur	bleu
Matière	Tuyau spiralé en nylon
Raccord du raccord mâle	1/4 pouce
Ø ext. tuyau	8 mm