

Aimant plat sans taraudage, Néodyme, Ø: 20mm**Données de commande**

N° commande	085923 20
GTIN	2050001737687
Classe d'article	08Q

Description**Exécution:**

- Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Description technique

Ø	20 mm
Force d'attraction	140 N
Matériau surface	galvanisé
Poids	15 g
Hauteur	6 mm
Résistance max. à la température	80 °C
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

