

Aimant plat avec filetage intérieur, SmCo₅, Ø: 16mm



Données de commande

N° commande	085922 16
GTIN	2050000964978
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo₅).
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Manchon taraudé	oui
Ø	16 mm
Résistance max. à la température	200 °C
Hauteur avec taraudage	11,5 mm
Hauteur	4,5 mm
Matériau surface	galvanisé
Poids	9 g
Force d'attraction	60 N

Filetage	M4 mm
Matériau noyau magnétique	SmCo ₅
Type de produit	Aimant plat

Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M4	085921 M4
---	-----------