

**Aimant puissant avec protection, AlNiCo, Hauteur totale: 30mm****Données de commande**

N° commande	085934 30
GTIN	4045197372581
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

- **Aimant puissant en forme de U.**
- **Avec trou pour la fixation de l'aimant (réf. 35, 41 et 54 avec 2 trous).**
- **Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 550 °C.**

Utilisation:

Pour le maintien, l'élévation ou le tri de particules de fer ou l'intégration dans des relais électriques, instruments de mesure, etc.

Description technique

Profondeur pôle unique	11 mm
Largeur pôle unique	28,6 mm
Hauteur totale	30 mm
Résistance max. à la température	550 °C
Force d'attraction	118 N
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Aimant puissant

