

HOLEX**Plot magnétique plat avec protection, AlNiCo, Ø: 19mm****Données de commande**

N° commande	085944 19
GTIN	4045197372819
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

- **Aimant plat incorporé dans une enveloppe protectrice en acier.**
- **Fixation de l'aimant par le bas via le trou avec logement.**
- **Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 450 °C (réf. 19 jusqu'à 100 °C).**

Utilisation:

Fabrication de dispositifs.

Description technique

Matériau surface	Acier
Hauteur	7,5 mm
Résistance max. à la température	100 °C
Ø trou de fixation	4,5 mm
Force d'attraction	30 N
Ø	19 mm
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Plot magnétique

