

Garant
Fraise 2 tailles ébauche NR, TiN, Ø×largeur js16: 63X40 mm

Données de commande

N° commande	182220 63X40
GTIN	4045197096814
Classe d'article	11U

Description
Exécution:
Profil ébauche.
Fraise ébauche à profil rond.

Remarque(s):
 f_z pour $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

 \varnothing alésage H7: 27 mm

Nombre de dents Z: 8

 Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm²: 0,07 mm

Description technique

\varnothing alésage H7	27 mm
\varnothing dents D_c	63 mm
Nombre de dents Z	8
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,07 mm
Type de queue	avec alésage
Hauteur totale	40 mm

Revêtement	TiN
Type d'outils	HSS Co 5
Norme	DIN 1880 T1
Profil de fraise	NR
Tolérance Ø nominal	js16
Mandrin pour fraises 2 tailles	Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice	27 degré
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Arrosage interne	non
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise 2 tailles