

**Garant**
**Fraise 2 tailles de finition N, TiAlN, Ø×largeur js16: 80X45 mm**

**Données de commande**

N° commande	181750 80X45
GTIN	4045197096661
Classe d'article	11U

**Description**
**Exécution:**

Géométrie de coupe pour usage universel. **Dépouille excentrée.**

Avec hélice à 30° et revêtement TiAlN.

**Remarque(s):**

$f_z$  pour  $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$ .

Ø alésage H7: 27 mm

Nombre de dents Z: 10

Avance  $f_z$  pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	10
Ø alésage H7	27 mm
Ø dents $D_c$	80 mm
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Type de queue	avec alésage
Hauteur totale	45 mm

Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS Co 5
Norme	DIN 1880 T1
Type	N
Tolérance Ø nominal	js16
Mandrin pour fraises 2 tailles	Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice	30 degré
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Arrosage interne	non
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise 2 tailles