

Garant**Fraise 2 tailles de finition N, non revêtu, Ø×largeur js16: 80X45mm****Données de commande**

N° commande	181500 80X45
GTIN	4045197096494
Classe d'article	11U

Description**Exécution:**

Les fraises coupent sur la périphérie et en bout.

Utilisation:

Type N = denture normale, hélice à 30°.

Remarque(s):

f_z pour $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Description technique

Ø dents D_c	80 mm
Ø alésage H7	27 mm
Nombre de dents Z	10
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,07 mm
Type de queue	avec alésage
Hauteur totale	45 mm
Revêtement	non revêtu

Type d'outils	HSS Co 5
Norme	DIN 1880 T1
Type	N
Tolérance Ø nominal	js16
Mandrin pour fraises 2 tailles	Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice	30 degré
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Arrosage interne	non
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise 2 tailles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	Adapté	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	18 m/min	M
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		