

**Benne basculante RAL 7016 avec robinet, Volume de la benne: 450l****Données de commande**

N° commande	919923 450
GTIN	4017976247021
Classe d'article	96D

Description**Exécution:**

Benne basculante soudée et étanche à l'huile.

Bord supérieur de la benne avec arêtes doubles.

Support avec gerbeur intégré, marchepied et sécurité antibasculement.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

TOTALSTOP - système de freinage central suivant EN 1757-3 de série sur les roulettes directrices.

Légende:

Robinet

avec tamis pour séparer les liquides des solides.

Le basculement est déclenché manuellement.

Pour le vidage avec chariot élévateur ou en cas de charges lourdes, nous recommandons une benne auto-basculante.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

Matériau roue	TPE
Exécution robinet	Robinet avec tamis
Longueur	1374 mm
Passages pour fourches, dim. C	603 mm
Passages pour fourches, dim. D	72 mm
Hauteur bords de déversement avec roulettes	733 mm
Poids	83 kg
Câble	non
Passages pour fourches, dim. A	194 mm
Couleur	gris anthracite RAL 7016
Soudé et étanche à l'huile	oui
Nombre de roues	4
Dim. bac, longueur	1214 mm
Charge admissible	750 kg
Volume de la benne	450 l
Norme	EN 1757-3
Dim. bac, hauteur	708 mm
Hauteur	1072 mm
Ecart passages pour fourches B	203 mm
Dim. int. insertion, largeur	194 mm
Mécanisme de basculement	manuel
Ø roue	200 mm
Sécurité antibasculement	oui
Dim. int. insertion, hauteur	72 mm
Dim. bac, largeur	669 mm
Largeur	730 mm
Avec passages pour fourches	oui
Type de produit	Bennes basculantes

