



Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 4



Données de commande

N° commande	148150 4
GTIN	4045197814906
Classe d'article	12L

Description

Exécution:

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Modèle renforcé. Toutes les dimensions **avec corps en acier forgé de haute qualité et poignées en acier plein.**

Norme: DIN 1814

□ capacité: 5,5 - 16 mm

Pour tarauds main DIN 352: M9 – M27

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 7 - 20 mm

Longueur totale: 470 mm

Description technique

Pour Ø alésoirs main DIN 206	7 - 20 mm
Longueur totale	470 mm
Pour tarauds main DIN 352	M9 – M27
□ capacité	5,5 - 16 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche