



## Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 3



### Données de commande

N° commande	148150 3
GTIN	4045197814890
Classe d'article	12L

### Description

#### Exécution:

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Modèle renforcé. Toutes les dimensions **avec corps en acier forgé de haute qualité et poignées en acier plein.**

Norme: DIN 1814

□ capacité: 4,9 - 12 mm

Pour tarauds main DIN 352: M5 – M20

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 6,5 - 15 mm

Longueur totale: 385 mm

### Description technique

Longueur totale	385 mm
Pour tarauds main DIN 352	M5 – M20
Pour Ø alésoirs main DIN 206	6,5 - 15 mm
□ capacité	4,9 - 12 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche