

**Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 1****Données de commande**

N° commande	148150 1
GTIN	4045197814869
Classe d'article	12L

**Description****Exécution:**

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Modèle renforcé. Toutes les dimensions **avec corps en acier forgé de haute qualité et poignées en acier plein.**

Norme: DIN 1814

capacité: 2 - 6,3 mm

Pour tarauds main DIN 352: M1 – M10

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Longueur totale: 175 mm

**Description technique**

Pour tarauds main DIN 352	M1 – M10
<input type="checkbox"/> capacité	2 - 6,3 mm
Longueur totale	175 mm
Pour Ø alésoirs main DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche