



## Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 0



### Données de commande

N° commande	148150 0
GTIN	4045197814852
Classe d'article	12L

### Description

#### Exécution:

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Modèle renforcé. Toutes les dimensions **avec corps en acier forgé de haute qualité et poignées en acier plein.**

Norme: DIN 1814

capacité: 2 - 5 mm

Pour tarauds main DIN 352: M1 – M8

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Longueur totale: 130 mm

### Description technique

Pour tarauds main DIN 352	M1 – M8
Longueur totale	130 mm
Pour Ø alésoirs main DIN 206	2,5 - 6,5 mm
<input type="checkbox"/> capacité	2 - 5 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche