



## Mètre-ruban twoCOMP lecture en pouces, Longueur ruban: 192pouce



### Données de commande

N° commande	462220 192
GTIN	4007368113119
Classe d'article	46M

### Description

#### Exécution:

Mètre-ruban de poche avec **lecture en pouces**. Graduation pouces/pouces (bords supérieur et inférieur).

Mécanisme robuste et clip ceinture pratique. Boîtier en plastique ABS antichocs avec composants souples pour un maniement sûr. **Avec blocage du ruban et rembobinage automatique en douceur**. Ruban d'acier blanc mat, avec impression des pouces en noir et des pieds en rouge.

### Description technique

Longueur ruban	192 pouce
Longueur ruban	5 m
Hauteur boîtier	36 mm
Largeur boîtier	70 mm
Longueur boîtier	70 mm
Largeur de bande	19 mm
Norme	CE II
Etalonnage	G1

Type de produit

Metre-ruban

---

## Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 5 m

026240 5