

**Mètre-ruban twoCOMP lecture en pouces, Longueur ruban: 312pouce****Données de commande**

N° commande	462220 312
GTIN	4007368113201
Classe d'article	46M

Description**Exécution:**

Mètre-ruban de poche avec **lecture en pouces**. Graduation pouces/pouces (bords supérieur et inférieur).

Mécanisme robuste et clip ceinture pratique. Boîtier en plastique ABS antichocs avec composants souples pour un maniement sûr. **Avec blocage du ruban et rembobinage automatique en douceur**. Ruban d'acier blanc mat, avec impression des pouces en noir et des pieds en rouge.

Description technique

Longueur ruban	8 m
Longueur boîtier	80 mm
Hauteur boîtier	45 mm
Largeur de bande	25 mm
Longueur ruban	312 pouce
Largeur boîtier	80 mm
Norme	CE II
Etalonnage	G1

Type de produit

Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 10/2 m

026240 10/2