



## Mètre-ruban twoCOMP lecture en pouces, Longueur ruban: 396pouce



### Données de commande

N° commande	462220 396
GTIN	4007368113225
Classe d'article	46M

### Description

#### Exécution:

Mètre-ruban de poche avec **lecture en pouces**. Graduation pouces/pouces (bords supérieur et inférieur).

Mécanisme robuste et clip ceinture pratique. Boîtier en plastique ABS antichocs avec composants souples pour un maniement sûr. **Avec blocage du ruban et rembobinage automatique en douceur**. Ruban d'acier blanc mat, avec impression des pouces en noir et des pieds en rouge.

### Description technique

Hauteur boîtier	45 mm
Largeur boîtier	88 mm
Longueur ruban	394 pouce
Largeur de bande	30 mm
Longueur ruban	10 m
Longueur boîtier	88 mm
Norme	CE II
Etalonnage	G1

Type de produit

Metre-ruban

---

## Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 10/2 m

026240 10/2