

**Mètre-ruban twoCOMP lecture en pouces, Longueur ruban: 120pouce****Données de commande**

N° commande	462220 120
GTIN	4007368113195
Classe d'article	46M

**Description****Exécution:**

Mètre-ruban de poche avec **lecture en pouces**. Graduation pouces/pouces (bords supérieur et inférieur).

Mécanisme robuste et clip ceinture pratique. Boîtier en plastique ABS antichocs avec composants souples pour un maniement sûr. **Avec blocage du ruban et rembobinage automatique en douceur**. Ruban d'acier blanc mat, avec impression des pouces en noir et des pieds en rouge.

**Description technique**

Longueur ruban	3 m
Largeur de bande	16 mm
Longueur ruban	120 pouce
Largeur boîtier	60 mm
Hauteur boîtier	32 mm
Longueur boîtier	60 mm
Norme	CE II
Etalonnage	G1

Type de produit

Metre-ruban

---

## Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 5 m

026240 5